


## Коаксиална тръба за сензори за ниво

LR COAX TUBE G3/4 L240



|   |                                        |
|---|----------------------------------------|
| 1 | фиксираща скоба за центриране на парче |
|---|----------------------------------------|

**CRN**

| Приложение                              |                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дизайн                                  | за сензори за ниво LR                                                                                                                                                              |
| Температура на средата [°C]             | -40...200                                                                                                                                                                          |
| Номинално налягане [bar]                | 16                                                                                                                                                                                 |
| Устойчивост на вакуум [mbar]            | -1000                                                                                                                                                                              |
| MAWP (за приложения съгласно CRN) [bar] | 16                                                                                                                                                                                 |
| Механични данни                         |                                                                                                                                                                                    |
| Тегло [g]                               | 180,5                                                                                                                                                                              |
| Материал                                | Коаксиална тръба: неръждаема стомана (1.4301 / 304); уплътнение: NBR подсилено влакно; центровач елемент: PPS подсилено влакно; фиксираща скоба: неръждаема стомана (1.4310 / 301) |
| Свързване на сензора                    | резбова връзка G 3/4 Вътрешна резба                                                                                                                                                |
| Процес на свързване                     | резбова връзка G 3/4 външна резба                                                                                                                                                  |
| Дължина L [mm]                          | 240                                                                                                                                                                                |
| Акcesoари                               |                                                                                                                                                                                    |
| Доставени артикули                      | уплътнение: 1                                                                                                                                                                      |
| Забележки                               |                                                                                                                                                                                    |
| Единица на опаковката                   | 1 брой                                                                                                                                                                             |