

Сонда за сензори за ниво

LR HYGIENE PROBE L700



EC 1935/2004 EHEDG Certified FCM FDA

Приложение

Дизайн	хигиенни сензори за ниво LR
Приложение	хигиенни системи

Обхват на измерване / настройка

Дължина на сондата L [mm]	700
---------------------------	-----

Механични данни

Тегло [g]	305
Материал	неръждаема стомана (1.4404 / 316L)
Усилие на затягане [Nm]	< 6,5
Повърхностни характеристики Ra / Rz на мокрите части	< 0,8 / 8
Хигиенно оборудване според DIN 11866	H3

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------