
DTA101

RFID четена глава с AS-интерфейс

DTSLF AAROASUS01



1 вградена антена
2 маркер за позицията на обекта средата на антената

Приложение		
Приложение		откриване на обекти на транспортната лента
Одобрение за радио		САЩ; Канада; ЕС / ЧЕРВЕН; Австралия; Китай
Отбелязвано одобрение на връзката		Списъкът на страните, прилагащи Европейската директива за радиооборудването 2014/53 / ЕС (RED), може да бъде намерен в „Изтегляния“.
Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	26,5...31,6 DC; (cULus - Необходим източник клас 2)
Консумация на ток	[mA]	< 50
Клас на защита		III
Работна честота	[MHz]	0,125
Изходи		
Електрическо изпълнение		AS-i
Обхват на следене		
Скорост на движение	[m/s]	< 0,5
Разстояние за четене / четене отпред		200
Отдалечено четене / четене на главата		200

DTA101

RFID четена глава с AS-интерфейс

DTSLF AAROASUS01

Забележка за разстоянието между четената / четящата глава		на базата на	:	
		Глава за четене / запис		DTA100
		Четяща глава		DTA101
Разстояние за запис / четене	[mm]	400		
Отдалечено записване / страна на четящата глава	[mm]	400		
Забележка за разстоянието запис / четене		на базата на	:	
		Глава за четене / запис		DTA100
		Четяща глава		DTA101
Разстояние до ID tag	[mm]	Прочитане	:	≤ 20
		статичен		
Интерфейси				
Интерфейс за комуникация		AS-i		
Условия на работа				
Околна температура	[°C]	-20...50		
Температура на съхранение	[°C]	-25...80		
Защита		IP 67		
Тестове / одобрения				
EMC		EN 50295	1999-03	
Удароустойчивост		EN 60068-2-29	40 Земно притегляне 6 ms	
		EN 60068-2-27	50 Земно притегляне 11 ms	
Устойчивост на вибрации		EN 60068-2-6	20 Земно притегляне 10...2000 Hz	
MTTF	[Години]	422		
AS-i класификация				
I/O AS-i конфигурация	[hex]	7		
AS-i ID код	[hex]	3		
AS-i сертификат		71502		
Механични данни				
Тегло	[g]	103,2		
Корпус		правоъгълен		
Размери	[mm]	55 x 24 x 41		
Материал		PA		
Дисплеи / работни елементи				
Дисплей		Работно напрежение	1 x Светодиод, зелен	
		tag комуникация	1 x Светодиод, жълт	
		грешка AS-i съобщение за данни	1 x Светодиод, червен	
Забележки				
Забележки		За разстоянията до другите ID tag, вижте съответната спецификация (E803xx)		
Единица на опаковката		1 брой		

DTA101

RFID четена глава с AS-интерфейс

DTSLF AAROASUS01

Електрическо свързване

Конектор: 1 x M12; кодиране: A



Връзка

