


Гъвкав съединител за енкодери

COUPLING 19,2-6-6-28-KV



- 1 M3 x 10 - ISO 4762 (2x)
2 дълбочина der Klemmnabe

Механични данни

Тегло [g]	18,1
Размери [mm]	Ø 19 / L = 28
Материал	алуминий
Усилие на затягане [Nm]	затягащи винтове: 120 Ncm
Външен диаметър D [mm]	19
Вътрешен диаметър A1 [mm]	6
Вътрешен диаметър A1 [mm]	6
Дълбочината на захващащата главина [mm]	6,5
Закрепващ винт [mm]	M3 x 10 - ISO 4762 (2x)
Дължина [mm]	28
Макс. революция, механична [U/min]	6000
Макс. аксиално центроване на вала [mm]	± 0,4
Макс. радиално отклонение на вала [mm]	± 0,25
Макс. ъглово преместване [°]	± 4,0

Забележки

Забележки	Показаните данни се отнасят за връзките с горните сондажи на главината при температура на околната среда 23 ° C.
Единица на опаковката	Стойностите на радиалното, ъгловото и аксиалното изместване са високи, които не трябва да достигат своя максимум едновременно, докато са в експлоатация. 1 брой