


DTC510



RFID главата за четене / запис HF

DTCHF MCRWCOUS03



- 1 Светодиод жълт
- 2 Светодиод зелен
- 2 Светодиод червен




Приложение			
Одобрение за радио		САЩ; Канада; ЕС / ЧЕРВЕН; Австралия; Япония; Тайван; Индия; Сингапур; Китай; Южна Корея; Израел	
Отбелязвано одобрение на връзката		Списъкът на страните, прилагащи Европейската директива за радиооборудването 2014/53 / ЕС (RED), може да бъде намерен в „Изтегляния“.	
Електрически показатели			
Работно напрежение	[V]	9...32 DC	
Консумация на ток	[mA]	≤ 50 (24 V) / ≤ 80 (12 V)	
Клас на защита		III	
Работна честота	[MHz]	13,56	
RFID стандарт		ISO 15693	
Обхват на следене			
Разстояние до ID tag	[mm]		≤ 60
Интерфейси			
Интерфейс за комуникация		CAN	
CAN			
Протокол		CANopen	



RFID главата за четене / запис HF

DTCHF MCRWCOUS03

Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-20...60
Температура на съхранение	[°C]	-25...80
Защита		IP 67; IP 69K
Тестове / одобрения		
Удароустойчивост	EN 60068-2-27	40 Земно притегляне 6 ms / повтарящ се
	EN 60068-2-27	50 Земно притегляне 11 ms / не се повтаря
Устойчивост на вибрации	EN 60068-2-6	20 Земно притегляне 10...2000 Hz
Механични данни		
Тегло	[g]	180
Корпус		правоъгълен
Сензорна повърхност		5 избираеми позиции
Размери	[mm]	40 x 40 x 54
Материал		корпус: PA; метални части: неръждаема стомана
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Preoperational Mode	1 x Светодиод, зелен светлини
	Operational Mode	1 x Светодиод, зелен мигане
	tag комуникация	1 x Светодиод, жълт светлини
	Грешка	1 x Светодиод, червен мигане
Забележки		
Забележки	За разстоянията до другите ID tag, вижте съответната спецификация (E803xx)	
Единица на опаковката	1 брой	
Електрическо свързване		
Конектор: 1 x M12, с възможност за въртене, заключване; кодиране: A		
		
1	не се използва	
2	U+	
3	заземяване	
4	CAN_H	
5	CAN_L	