


Гъвкав съединител за енкодери

COUPLING 25-8-10-32-KV



- 1 M4 x 12 - ISO 4762 (2x)
2 дълбочина der Klemmnabe

Механични данни

Тегло	[g]	33,5
Размери	[mm]	Ø 25 / L = 32
Материал		алуминий
Усилие на затягане	[Nm]	затягащи винтове: 120 Ncm
Външен диаметър D	[mm]	25
Вътрешен диаметър A1	[mm]	8
Вътрешен диаметър A1	[mm]	10
Дълбочината на захващащата главина	[mm]	8
Закрепващ винт	[mm]	M4 x 12 - ISO 4762 (2x)
Дължина	[mm]	32
Макс. революция, механична	[U/min]	6000
Макс. аксиално центроване на вала	[mm]	± 0,5
Макс. радиално отклонение на вала	[mm]	± 0,35
Макс. ъглово преместване	[°]	± 4,0

Забележки

Забележки	Показаните данни се отнасят за връзките с горните сондажи на главината при температура на околната среда 23 ° C.
Единица на опаковката	Стойностите на радиалното, ъгловото и аксиалното изместване са високи, които не трябва да достигат своя максимум едновременно, докато са в експлоатация. 1 брой