


Съединение с пружинен диск, електрически изолирано

SPRING COUPLING 30-10-10-22



- 1 M3 x 10 - ISO 4762 (2x)
2 дълбочина der Klemmnabe

Механични данни

Тегло	[g]	29,9
Размери	[mm]	Ø 30 / L = 22
Материал		алуминий; PA
Усилие на затягане	[Nm]	затягащи винтове: 120 Ncm; Пружинен дисков съединител: 60 Ncm
Външен диаметър D	[mm]	30
Вътрешен диаметър A1	[mm]	10
Вътрешен диаметър A1	[mm]	10
Дълбочината на захващащата главина	[mm]	7
Закрепващ винт	[mm]	M3 x 10 - ISO 4762 (2x)
Дължина	[mm]	22
Макс. революция, механична	[U/min]	12000
Макс. аксиално центроване на вала	[mm]	± 0,4
Макс. радиално отклонение на вала	[mm]	± 0,3
Макс. ъглово преместване	[°]	± 2,5
Устойчивост на торсионната пружина	[Nm/rad]	50

Забележки

Забележки	Показаните данни се отнасят за връзките с горните сондажи на главината при температура на околната среда 23 ° C. Стойностите на радиалното, ъгловото и аксиалното изместване са високи, които не трябва да достигат своя максимум едновременно, докато са в експлоатация.
Единица на опаковката	1 брой