




Bar coupling

Coupling 25-10-10-24-SV



- 1 M4 x 6 - ISO 4029 (2x)
- 2 дълбочина der Klemmnabe

Механични данни

Тегло	[g]	18,6
Размери	[mm]	Ø 22 / L = 24
Материал		PA 6.6; неръждаема стомана (1.4404 / 316L)
Усилие на затягане	[Nm]	затягащи винтове: 120 Ncm
Външен диаметър D	[mm]	22
Вътрешен диаметър A1	[mm]	10
Вътрешен диаметър A1	[mm]	10
Дълбочината на захващащата главина	[mm]	6,4
Закрепващ винт	[mm]	M4 x 6 - ISO 4029 (2x)
Дължина	[mm]	24
Макс. революция, механична	[U/min]	10000
Макс. аксиално центроване на вала	[mm]	± 0,2
Макс. радиално отклонение на вала	[mm]	± 0,3
Макс. ъглово преместване	[°]	± 3,0

Забележки

Забележки	Показаните данни се отнасят за връзките с горните сондажи на главината при температура на околната среда 23 ° C. Стойностите на радиалното, ъгловото и аксиалното изместване са високи, които не трябва да достигат своя максимум едновременно, докато са в експлоатация.
Единица на опаковката	1 брой