


DTE802



Компактно RFID устройство

DTRUHFE HLRWEIUS04



Приложение	
Одобрение за радио	ЕС / ЧЕРВЕН; Индия
Отбелязвано одобрение на връзката	Списъкът на страните, прилагащи Европейската директива за радиооборудването 2014/53 / ЕС (RED), може да бъде намерен в „Изтегляния“.
Електрически показатели	
Работно напрежение [V]	19,2...28,8 DC
Консумация на ток [mA]	500
Консумация на енергия [W]	8,6
Клас на защита	III
Работна честота [MHz]	865...868 (ETSI)
RFID стандарт	EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63
Трансмисионна енергия ERP	120; (максимум: 200 mW)
Изходи	
Макс. работен ток за изход [mA]	100; (max.)
Обхват на следене	
Ъгъл на отвора [°]	60
Интерфейси	
Интерфейс за комуникация	Ethernet
Ethernet - EtherNet/IP	
Протокол	EtherNet/IP
Тип на ползване	Пренос на данни
Ethernet - TCP/IP	
Фабричните настройки	IP адрес: 192.168.0.79 маска на подмрежата: 255.255.255.0 gateway IP address: 192.168.0.100
Тип на ползване	Задаване на параметри

DTE802




Компактно RFID устройство

DTRUHFE HLRWEIUS04

Електрическо свързване - Захранване

Конектор: 1 x M12; кодиране: A



PWR	
1	L+
2	цифров вход / изход 2
3	L-
4	цифров вход / изход 1
5	не се използва