


Механизъм за теглене на тел за енкодери

DRAW WIRE 2400



1 щракваща кука

Характеристики на продукта

Дизайн на вала	плътен вал
Диаметър на вала [mm]	6

Приложение

Дизайн	за енкодери с 58 мм диаметър на корпуса и 6 мм плътен вал
--------	---

Прецизност / отклонения

Прецизност	± 0,1 % FSO
Повторяемост	± 0,04 % FSO

Условия на работа

Околна температура [°C]	-20...80
Температура на съхранение [°C]	-20...80
Съхранение на влажно [%]	5...95; (без кондензация)

Тестове / одобрения

Удароустойчивост	IEC628-2-27	50 Земно притегляне / 5 ms
Устойчивост на вибрации	IEC68-2-6	20 Земно притегляне / 20..200 Hz

Механични данни

Тегло [g]	598,5
Диаметър на горния фланец [mm]	58

Механизъм за теглене на тел за енкодери

DRAW WIRE 2400

Материал	корпус: PA; тел: неръждаема стомана полиамидно покритие		
Дизайн на вала	плътен вал		
Диаметър на вала [mm]	6		
Макс. измерване на дължина [mm]	2400		
Обиколка на проводника на барабана [mm]	150,8		
Диаметър на провника [mm]	0,45		
Жична връзка	щракваща кука		
Свойства на проводника	макс. скорост на изместване на жицата [m /s]		1
	макс. ускорение на тел [g]		5
	макс. сила на удължаване [N]		7
	мин. сила на прибиране [N]		1
Фиксиращ фланец	синхро фланец		

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

диаграми и графики

Инструкция за инсталация

