


Механизъм за теглене на тел за енкодери

DRAW WIRE 15000



Характеристики на продукта

Дизайн на вала	плътен вал
Диаметър на вала [mm]	6

Приложение

Дизайн	за енкодери с 58 мм диаметър на корпуса и 6 мм плътен вал
--------	---

Прецизност / отклонения

Прецизност	$\pm 0,01$ % FSO
Повторяемост	$\pm 0,001$ % FSO


Условия на работа

Околна температура [°C]	-20...80
Температура на съхранение [°C]	-40...80
Съхранение на влажно [%]	5...95; (без кондензация)

Механизъм за теглене на тел за енкодери

DRAW WIRE 15000

Тестове / одобрения			
Удароустойчивост	IEC628-2-27		50 Земно притегляне / 20 ms
Устойчивост на вибрации	IEC68-2-6		20 Земно притегляне / 20..200 Hz
Механични данни			
Тегло	[g]	3824,8	
Размери	[mm]	115 x 180,7 x 115	
Диаметър на горния фланец	[mm]	58	
Материал		корпус: алуминий анодизиран; тел: неръждаема стомана полиамидно покритие	
Дизайн на вала		плътен вал	
Диаметър на вала	[mm]	6	
Макс. измерване на дължина	[mm]	15000	
Обиколка на проводника на барабана	[mm]	315	
Диаметър на провника	[mm]	1	
Жична връзка		20,2; (дупчица)	
Свойства на проводника	макс. скорост на изместване на жицата	[m /s]	2
	макс. ускорение на тел	[g]	3
	макс. сила на удължаване	[N]	25
	мин. сила на прибиране	[N]	8
Фиксиращ фланец		синхро фланец	
Акcesoари			
Доставени артикули	винтове: 2 x M4		
	цилиндрични винтове: 4 x M4		
	Шайби		
	синхро фланец		
	Свързване на енкодери		
Забележки			
Единица на опаковката	1 брой		
диаграми и графики			



Инструкция за инсталация