


# DTE910

## RFID с антена UHF

DTEUHFEA\_ABRWEIUS04



Артикулет не се предлага вече - запис в архива



### Приложение

Одобрение за радио

САЩ; Канада; Индонезия

### Електрически показатели

|                           |              |                                                                                                                                   |
|---------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Работно напрежение        | [V]          | 24 DC                                                                                                                             |
| Консумация на ток         | [mA]         | 700                                                                                                                               |
| Работна честота           | [MHz]        | 902...928 (FCC); (Сингапур: 920...925 MHz Работната честота се активира чрез настройване на комуникационния стандарт в Сингапур.) |
| Антенни конектори         |              | 4; (TNC Reverse)                                                                                                                  |
| RFID стандарт             |              | EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C                                                                                                      |
| Трансмисионна енергия ERP | [mW]         | 2000; (Сингапур: $\leq 676$ mW ERP Силата на предавателя трябва да бъде ограничена ръчно от потребителя.)                         |
| Импеданс                  | [ $\Omega$ ] | 50                                                                                                                                |

### Входове / изходи

Брой входове и изходи

Брой цифрови входове: 4; Брой цифрови изходи: 4

### Входове

Брой цифрови входове

4

### Изходи

Брой цифрови изходи

4

Макс. работен ток за изход [mA]

500



## RFID с антена UHF

DTEUHFEA\_ABRWEIUS04

| Софтуер / програмиране                                                                         |                                                                                                            |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Опции за задаване на параметри                                                                 | Софтуер                                                                                                    |                               |
| Интерфейси                                                                                     |                                                                                                            |                               |
| Интерфейс за комуникация                                                                       | Ethernet                                                                                                   |                               |
| Ethernet                                                                                       |                                                                                                            |                               |
| Протокол                                                                                       | TCP/IP; IP                                                                                                 |                               |
| Условия на работа                                                                              |                                                                                                            |                               |
| Околна температура                                                                             | [°C]                                                                                                       | -25...55                      |
| Температура на съхранение                                                                      | [°C]                                                                                                       | -25...85                      |
| Защита                                                                                         | IP 65                                                                                                      |                               |
| Механични данни                                                                                |                                                                                                            |                               |
| Тегло                                                                                          | [g]                                                                                                        | 3125                          |
| Корпус                                                                                         | правоъгълен                                                                                                |                               |
| Размери                                                                                        | [mm]                                                                                                       | 233,5 x 270 x 68              |
| Материал                                                                                       | корпус: алуминий; Предпазен капак: пластмаса; TNC<br>конектор: месинг / PTFE; конектор: месинг / пластмаса |                               |
| Дисплеи / работни елементи                                                                     |                                                                                                            |                               |
| Дисплей                                                                                        | Работа                                                                                                     | 1 x Светодиод, червен / зелен |
| Забележки                                                                                      |                                                                                                            |                               |
| Единица на опаковката                                                                          | 1 брой                                                                                                     |                               |
| Електрическо свързване - Ethernet                                                              |                                                                                                            |                               |
| Конектор: 1 x M12; кодиране: D                                                                 |                                                                                                            |                               |
| <div></div> |                                                                                                            |                               |
| 1                                                                                              | TD+                                                                                                        |                               |
| 2                                                                                              | RD+                                                                                                        |                               |
| 3                                                                                              | TD-                                                                                                        |                               |
| 4                                                                                              | RD-                                                                                                        |                               |



## RFID с антена UHF

DTEUHFEA\_ABRWEIUS04

### Електрическо свързване - Захранване


Конектор: 1 x M12; кодиране: A



|   |      |
|---|------|
| 1 | U+   |
| 2 | n.c. |
| 3 | 0 V  |
| 4 | n.c. |

### Електрическо свързване - Процес на свързване

Конектор: 1 x M12; кодиране: A



|   |                                           |
|---|-------------------------------------------|
| 1 | Превключващ изход CMN                     |
| 2 | Превключващ вход 3 / Превключващ вход 0   |
| 3 | Превключващ вход CMN                      |
| 4 | 0 V                                       |
| 5 | U+                                        |
| 6 | Превключващ изход 3 / Превключващ изход 1 |
| 7 | Превключващ изход 2 / Превключващ изход 0 |
| 8 | Превключващ вход 2 / Превключващ вход 1   |