




Свързващ кабел

VDOGH040PL-0005A03STGH040MSS

Артикулът не се предлага вече - запис в архива



Електрически показатели

Работно напрежение [V] 10...36 DC

Условия на работа

Околна температура [°C] -25...90

Защита IP 67

Механични данни

Размери [mm] 15 x 15 x 42

Материал TPU; PBT

Формиран корпусен материал TPU / PBT

Материал на гайката PBT / PA

Забележки

Единица на опаковката 1 брой

Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: TPU / PBT; Заклучване: PBT



E70125




Свързващ кабел

VDOGH040PL-0005A03STGH040MSS

Електрическо свързване

Кабел: 5 m, PUR / PVC; 4 x 0,25 mm²

Връзка



Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: TPU / PBT; Заклучване: PA

