



Приложение

Работна температура (активна)	[°C]	-25...90
Максимална температура (пасивна)	[°C]	120

Електрически показатели

Работна честота	[MHz]	13,56
Обем на паметта	[bit]	896
Тип памет		EEPROM
Чип тип		ICODE SLIX
Брой блокове		28
Размер на блока	[Byte]	4
Уникален идентификационен номер (UID)	[Byte]	8
RFID стандарт		ISO 15693
Макс. цикли на четене		неограничен
Макс. записващи цикъла		100000

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-25...90
Температура на съхранение	[°C]	-25...120
Защита		IP 68

Тестове / одобрения

Удароустойчивост	DIN IEC 68-2-27	40 Земно притегляне 18 ms
Устойчивост на вибрации	DIN IEC 68-2-6	10 Земно притегляне 10...2000 Hz
Радио одобрение		ISO 15693

Механични данни

Тегло	[g]	18,65
Тип на монтажа		Монтаж върху метални и неметални материали; (закрепване с винт ; залепване за повърхността ; В случай на монтаж върху метал, монтирайте маркираната страна на повърхността (маркировка: В или точка))
Размери	[mm]	Ø 22 / L = 3
Материал		PA 9T

Забележки

Забележки



RFID етикет

ID-TAG/22X3.0/06

Единица на опаковката

10 брой

Други данни

Разстояние на четене, когато е монтирано върху неметал (mm)

ANT410 / DTI410	6
ANT411 / DTI411	10
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	5
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	15
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	10
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	15
ANT513 / DTI513 / DTC510	15
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	5
ANT600 / DTI600	40

разстояние на четене, когато е монтирано върху метал (mm)

ANT410 / DTI410	6
ANT411 / DTI411	10
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	8
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	16
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	15
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	20
ANT513 / DTI513 / DTC510	25
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	10
ANT600 / DTI600	-