


Компактно RFID устройство

DTRUHFA HLRWETUS04



- 1 Светодиод работно състояние
 2 LED дисплей интерфейс на Fieldbus
 3 Монтажна резба M4 макс. дълбочина на вмъкване 15mm

Приложение

Одобрение за радио

Япония

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	19,2...28,8 DC
Консумация на ток [mA]	500
Консумация на енергия [W]	8,6
Клас на защита	III
Работна честота [MHz]	916,8...920,4
RFID стандарт	EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63
Трансмисионна енергия EIRP [mW]	200; (максимум: 250 mW)

Изходи

Макс. работен ток за изход [mA]	100; (max.)
---------------------------------	-------------

Интерфейси

Интерфейс за комуникация	Ethernet
--------------------------	----------

Ethernet - TCP/IP

Протокол	TCP/IP
Фабричните настройки	IP адрес: 192.168.0.79 маска на подмрежата: 255.255.255.0 gateway IP address: 192.168.0.100
Тип на ползване	Задаване на параметри; Пренос на данни


Условия на работа

Околна температура [°C]	-20...55
Забележка за температурата на околната среда	с монтажна планка и охлаждащ елемент: -20...60 °C
Температура на съхранение [°C]	-25...80
Защита	IP 67



Компактно RFID устройство

DTRUHFA HLRWETUS04

Тестове / одобрения		
Удароустойчивост	IEC 60028-2-27	40 Земно притегляне (6 ms) / подутина
		50 Земно притегляне (11 ms) / единичен шок
Устойчивост на вибрации	EN 60068-2-6	2 Земно притегляне (10...150 Hz)
Механични данни		
Тегло [g]	692	
Размери [mm]	113 x 118,6 x 50	
Материал	корпус: алуминий; PBT / PC; неръждаема стомана	
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Захранване	1 x Светодиод, зелен
	LED дисплей	4 x Светодиод, жълт сила на сигнала ID tag
	статус	2 x Светодиод, зелен / червен интерфейс на Fieldbus
	статус	2 x Светодиод, зелен/жълт Ethernet
Забележки		
Единица на опаковката	1 брой	
Електрическо свързване - Ethernet		
Конектор: 2 x M12; кодиране: D		
		
ETH1 / ETH2		
1	TD+	
2	RD+	
3	TD-	
4	RD-	
Електрическо свързване - Захранване		
Конектор: 1 x M12; кодиране: A		
		
PWR		
1	L+	
2	цифров вход / изход 2	
3	L-	
4	цифров вход / изход 1	
5	не се използва	