




RFID етикет

ID-TAG/M5x16,5/05



1 среда на tag-a



Приложение

Приложение	Кодиране на носачите за детайли в направлявани конвейери	
Работна температура (активна) [°C]	-25...85	
Максимална температура (пасивна) [°C]	120; (продължителност на теста: 1 x 100 h)	

Електрически показатели

Работна честота [MHz]	0,125	
Обем на паметта [bit]	2048	
Макс. цикли на четене	неограничен	
Макс. записващи цикъла	100000	

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...85	
Температура на съхранение [°C]	-40...90	
Защита	IP 67	

Тестове / одобрения

Удароустойчивост	DIN IEC 68-2-29	30 Земно притегляне 18 ms
Устойчивост на вибрации	DIN IEC 68-2-6	6 Земно притегляне 14...200 Hz

Механични данни

Тегло [g]	4,5	
Корпус	с резба	
Тип на монтажа	Винтов монтаж	
Размери [mm]	M5 x 0,8 / L = 16,5	
Означение на резбата	M5 x 0,8	
Материал	PA черен	

Забележки

Забележки	Пикова температура 1 x 100 h	
	Температура на съхранение 1 x 1000 h	
	удар 3 Achsen je 1084 Schocks	
	вибрация 3 Achsen je 8 h	
Единица на опаковката	10 брой	