




Разделителна кутия

ZDO4H059MSS0005H11




Приложение		
Система	Без силикон; Без халоген; контакти със златно покритие; Заварачни приложения	
Без силикон	да	
Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	10...30 DC; (cULus - Необходим източник клас 2)
Клас на защита		II
Макс. токово натоварване за модул / слот	[A]	4
Макс. токово натоварване общо	[A]	12
Изходи		
Електрическо изпълнение	PNP	
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...80
Температура на околната среда (придвижване)	[°C]	-5...60
Защита	IP 67; IP 68	



Разделителна кутия


ZDO4H059MSS0005H11

Тестове / одобрения		
UL одобрение	Enclosure type	Type 1
Механични данни		
Тегло	[g]	631
Размери	[mm]	22 x 54 x 82
Материал		РА
Формиран корпусен материал		РА
Брой разпределителни кутии за портове		4
Вид на конектора		M12
Заварачни приложения		да
Заварачни приложения	Радиус на огъване за гъвкави приложения	мин. 10 x диаметър на кабела
	Цикли на огъване	> 2 Mio.
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Статус на превключване	8 x Светодиод, жълт
	Работа	1 x Светодиод, зелен
Акcesoари		
Доставени артикули	Предпазни капачки: 2	
	етикети: 4	
Забележки		
Единица на опаковката	1 брой	
Електрическо свързване		
Кабел: 5 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 8,2 mm; 8 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (55 x Ø 0,15 mm)		
Електрическо свързване - прорез		
Конектор: 4 x M12; кодиране: А; Формовано тяло: РА; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,8...1,5 Nm		
		

Разделителна кутия

ZDO4H059MSS0005H11

Връзка



BN =	кафяв
BU =	син
GN =	зелен
GY =	сив
PK =	розов
RD =	червен
WH =	бял
YE =	жълт