
DTI431

RFID главата за четене / запис HF

DTRHF INRWIOUS03



Приложение			
Приложение		откриване на обекти на транспортната лента	
Одобрение за радио		САЩ; Канада; ЕС / ЧЕРВЕН; Австралия; Япония; Китай; Тайван; Индия; Сингапур	
Отбелязвано одобрение на връзката		Списъкът на страните, прилагащи Европейската директива за радиооборудването 2014/53 / ЕС (RED), може да бъде намерен в „Изтегляния“.	
Електрически показатели			
Работно напрежение	[V]	19,2...28,8 DC	
Консумация на ток	[mA]	< 50	
Клас на защита		III	
Работна честота	[MHz]	13,56	
RFID стандарт		ISO 15693	
Обхват на следене			
Разстояние за запис / четене	[mm]	160	
Отдалечено записване / страна на четящата глава	[mm]	120	
Разстояние до ID tag	[mm]	се отнася до 30-милиметров монетен етикет; I-CODE SLI	: ≤ 45
Интерфейси			
Интерфейс за комуникация		IO-Link	
Тип трансфер		COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link ревизия		1.1	
SDCI стандарт		IEC 61131-9	
Профили		Smart Sensor: Device Identification	
SIO режим		не	
Тип на порта на необходимия управляващ модул		A	
Поддържаните устройства		**Тип на работата**	**Устройство**
		default	967

DTI431


RFID главата за четене / запис HF

DTRHF INRWIOUS03

Условия на работа			
Околна температура	[°C]	-20...60	
Температура на съхранение	[°C]	-25...80	
Защита		IP 67; IP 69K	
Тестове / одобрения			
Удароустойчивост		EN 60068-2-27	40 Земно притегляне 6 ms / повтарящ се
		EN 60068-2-27	50 Земно притегляне 11 ms / не се повтаря
Устойчивост на вибрации		EN 60068-2-6	20 Земно притегляне 10...2000 Hz
UL удобрение		Ta	-20...60 °C
		Enclosure type	Type 1
		Захранване	Limited Voltage/Current
		Файл номер UL	E205959
Механични данни			
Тегло	[g]	178,5	
Корпус		цилиндричен	
Монтаж		неекраниран монтаж	
Размери	[mm]	M30 x 1,5 / L = 50	
Означение на резбата		M30 x 1,5	
Материал		корпус: неръждаема стомана; Защитно покритие: PPS	
Дисплеи / работни елементи			
Дисплей		Работа	1 x Светодиод, зелен
		tag комуникация	1 x Светодиод, жълт
Аксесоари			
Доставени артикули		Гайка 2 x M30 x 1,5	
Забележки			
Единица на опаковката		1 брой	

Електрическо свързване

Конектор: 1 x M12; кодиране: A



DTI431

RFID главата за четене / запис HF

DTRHF INRWIOUS03

Връзка

