




RFID главата за четене / запис HF

DTRHF INRWIOUS03



Приложение

Приложение	откриване на обекти на транспортната лента
Одобрение за радио	САЩ; Канада; ЕС / ЧЕРВЕН; Австралия; Китай; Сингапур; Япония; Тайван; Индия
Отбелязвано одобрение на връзката	Списъкът на страните, прилагащи Европейската директива за радиооборудването 2014/53 / ЕС (RED), може да бъде намерен в „Изтегляния“.

Електрически показатели

Работно напрежение	[V]	19,2...28,8 DC
Консумация на ток	[mA]	< 50
Клас на защита		III
Работна честота	[MHz]	13,56
RFID стандарт		ISO 15693

Обхват на слеждане

Разстояние до ID tag	[mm]	се отнася до 30-милиметров : монетен етикет; I-CODE SLI	≤ 45
----------------------	------	--	------

Интерфейси

Интерфейс за комуникация	IO-Link	
Тип трансфер	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link ревизия	1.1	
Профили	Smart Sensor: Device Identification	
SIO режим	не	
Тип на порта на необходимия управляващ модул	A	
Поддържаните устройства	Тип на работата	Устройство
	default	967

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-20...60
Температура на съхранение	[°C]	-25...80
Защита		IP 67; IP 69K



RFID главата за четене / запис HF

DTRHF INRWIOUS03

Тестове / одобрения

Удароустойчивост	EN 60068-2-27	40 Земно притегляне 6 ms / повтарящ се
	EN 60068-2-27	50 Земно притегляне 11 ms / не се повтаря
Устойчивост на вибрации	EN 60068-2-6	20 Земно притегляне 10...2000 Hz
Електрическа защита	EN 61010-2-201 : 2013 +AC:2013	

Механични данни

Тегло [g]	175,8
Корпус	цилиндричен
Монтаж	неекраниран монтаж
Размери [mm]	M30 x 1,5 / L = 70
Означение на резбата	M30 x 1,5
Материал	корпус: неръждаема стомана (1.4301 / 304); Защитно покритие: PPS

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	Работа	1 x Светодиод, зелен
	tag комуникация	1 x Светодиод, жълт

Акcesoари

Доставени артикули	Гайка 2 x M30 x 1,5
--------------------	---------------------

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване

Конектор: 1 x M12; кодиране: A



Връзка

