


ZDO8H050MSS0005H19



Система	Без силикон; Без халоген; контакти със златно покритие; Заварачни приложения
Без силикон	да

Работно напрежение	[V]	< 30 DC; (cULus - Необходим източник клас 2)
Клас на защита		II
Макс. токово натоварване за модул / слот	[A]	4
Макс. токово натоварване общо	[A]	12

Околна температура	[°C]	-25...80
--------------------	------	----------



Разделителна кутия

ZDO8H050MSS0005H19

Температура на околната среда (придвижване)	[°C]	-5...60
Защита		IP 67; IP 68

Тестове / одобрения

UL одобрение	Enclosure type	Type 1
--------------	----------------	--------

Механични данни

Тегло	[g]	906,5
Размери	[mm]	22 x 54 x 127
Материал		PA
Формиран корпусен материал		PA
Брой разпределителни кутии за портове		8
Вид на конектора		M12
Заварачни приложения		да
Заварачни приложения	Радиус на огъване за гъвкави приложения	мин. 10 x диаметър на кабела
	Скорост на движение	макс. 3.3 m/s за хоризонтално движение с дължина 5 m и макс. ускорение 5 m/s ²
	Цикли на огъване	> 2 Mio.
	Натоварване на усукване	± 30 °/m

Акcesoари

Доставени артикули	Предпазни капачки: 2
	етикети: 8

Забележки


Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване

Кабел: 5 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 9,7 mm; 16 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 0,75 mm² (95 x Ø 0,1 mm)

Електрическо свързване - прорез

Конектор: 8 x M12; кодиране: A; Формовано тяло: PA; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,8...1,5 Nm





Разделителна кутия

ZDO8H050MSS0005H19

Връзка

<u>BN</u>	1 (1...8)
<u>BU</u>	3 (1...8)
<u>GN/YE</u>	5 (1...8)
<u>GY/PK</u>	2 (1)
<u>RD/BU</u>	2 (2)
<u>WH/GN</u>	2 (3)
<u>BN/GN</u>	2 (4)
<u>WH/YE</u>	2 (5)
<u>YE/BN</u>	2 (6)
<u>WH/GY</u>	2 (7)
<u>GY/BN</u>	2 (8)
<u>WH</u>	4 (1)
<u>GN</u>	4 (2)
<u>YE</u>	4 (3)
<u>GY</u>	4 (4)
<u>PK</u>	4 (5)
<u>RD</u>	4 (6)
<u>BK</u>	4 (7)
<u>VT</u>	4 (8)

Цветовете на проводниците :

BK =	черен
BN =	кафяв
BU =	син
GN =	зелен
GY =	сив
PK =	розов
RD =	червен
VT =	лилав
WH =	бял
YE =	жълт