




RFID главата за четене / запис HF

DTRHF MCRWIOUS03



- 1 Светодиод жълт
- 2 Светодиод зелен



Приложение				
Приложение		откриване на обекти на транспортната лента		
Одобрение за радио		САЩ; Канада; ЕС / ЧЕРВЕН; Австралия; Япония; Китай; Тайван; Индия; Сингапур; Малайзия; Бразилия; Мексико; Нова Зеландия; Южна Корея; Виетнам		
Отбелязвано одобрение на връзката		Списъкът на страните, прилагащи Европейската директива за радиооборудването 2014/53 / ЕС (RED), може да бъде намерен в „Изтегляния“.		
Електрически показатели				
Работно напрежение [V]		19,2...28,8 DC		
Консумация на ток [mA]		< 50		
Клас на защита		III		
Работна честота [MHz]		13,56		
RFID стандарт		ISO 15693		
Обхват на следене				
Разстояние до ID tag [mm]	Прочитане		:	≤ 60
	статичен			
	се отнася до 30-милиметров монетен етикет; I-CODE SLI			
Интерфейси				
Интерфейс за комуникация		IO-Link		



RFID главата за четене / запис HF

DTRHF MCRWIOUS03

Тип трансфер	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link ревизия	1.1	
SDCI стандарт	IEC 61131-9	
Профили	Smart Sensor: Device Identification	
SIO режим	не	
Тип на порта на необходимия управляващ модул	A	
Поддържаните устройства	Тип на работата	Устройство
	default	967

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-20...60
Температура на съхранение	[°C]	-25...80
Защита	IP 67; IP 69K	

Тестове / одобрения

Удароустойчивост	EN 60068-2-27	40 Земно притегляне 6 ms / повтарящ се
	EN 60068-2-27	50 Земно притегляне 11 ms / не се повтаря
Устойчивост на вибрации	EN 60068-2-6	20 Земно притегляне 10...2000 Hz
MTTF	[Години]	567
UL одобрение	Ta	-20...60 °C
	Enclosure type	Type 1
	Захранване	Limited Voltage/Current
	Файл номер UL	E205959

Механични данни

Тегло	[g]	192
Корпус	правоъгълен	
Монтаж	екраниран монтаж	
Размери	[mm]	40 x 40 x 54
Материал	корпус: PA; метални части: неръждаема стомана	

Дисплей / работни елементи

Дисплей	Работа	1 x Светодиод, зелен
	tag комуникация	1 x Светодиод, жълт

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване

Конектор: 1 x M12; кодиране: A



Връзка

