

Разделителна кутия

ZDO6H050MSS0010H11STAK190MSS



Приложение

Система	Без силикон; Без халоген; контакти със златно покритие; Заварачни приложения
Без силикон	да

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	< 30 AC/DC; (cULus - Необходим източник клас 2)
Клас на защита	II
Макс. токово натоварване за модул / слот [A]	4
Макс. токово натоварване общо [A]	12

Условия на работа


Околна температура [°C]	-25...80
Температура на околната среда (придвижване) [°C]	-5...60
Защита	IP 67; IP 68



Разделителна кутия

ZDO6H050MSS0010H11STAK190MSS

Тестове / одобрения		
UL одобрение	Enclosure type	Type 1
Механични данни		
Тегло	[g]	1470,5
Размери	[mm]	22 x 54 x 100
Материал		РА
Формиран корпусен материал		РА
Брой разпределителни кутии за портове		6
Вид на конектора		M12
Заварачни приложения		да
Заварачни приложения	Радиус на огъване за гъвкави приложения	мин. 10 x диаметър на кабела
	Цикли на огъване	> 2 Mio.
Акcesoари		
Доставени артикули	Предпазни капачки: 2	
	етикети: 6	
Забележки		
Единица на опаковката	1 брой	
Електрическо свързване - щекер		
Конектор: 1 x M23, под ъгъл; Формовано тяло: РА; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,8...1,5 Nm		





Разделителна кутия

ZDO6H050MSS0010H11STAK190MSS

Електрическо свързване

Кабел: 10 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 8,8 mm; 12 x 0,34 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)

Връзка

+	19	1 (1...6)	C
-	6	3 (1...6)	C
⊥	12	5 (1...6)	C
	15	4 (1)	C
	7	2 (1)	C
	5	4 (2)	C
	4	2 (2)	C
	16	4 (3)	C
	8	2 (3)	C
	3	4 (4)	C
	14	2 (4)	C
	17	4 (5)	C
	9	2 (5)	C
	2	4 (6)	C
	13	2 (6)	C

Електрическо свързване - прорез

Конектор: 6 x M12; кодиране: A; Формовано тяло: PA; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,8...1,5 Nm

