


RFID UHF компактно устройство

DTRUHFA HLRWIOUS04



- 1 Светодиод работно състояние
 2 LED дисплей
 3 Монтажна резба: M4 макс. дълбочина на вмъкване: 15 mm



Приложение

Приложение	откриване на обекти на транспортната лента
Одобрение за радио	Канада; САЩ

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	18...30 DC
Консумация на ток [mA]	< 250
Консумация на енергия [W]	4,8
Клас на защита	III
Работна честота [MHz]	902...928
RFID стандарт	EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63
Трансмисионна енергия EIRP [mW]	200; (максимум: 410 mW)

Интерфейси

Интерфейс за комуникация	IO-Link				
Тип трансфер	COM3 (230,4 kBaud)				
IO-Link ревизия	1.1				
Поддържаните устройства	<table> <tr> <th>Тип на работата</th><th>Устройство</th></tr> <tr> <td>default</td><td>1418</td></tr> </table>	Тип на работата	Устройство	default	1418
Тип на работата	Устройство				
default	1418				

Условия на работа

Околна температура [°C]	-20...60
Температура на съхранение [°C]	-25...80
Защита	IP 67

Тестове / одобрения

Удароустойчивост	EN 60068-2-27	40 Земно притегляне 6 ms / подутина
	EN 60068-2-27	50 Земно притегляне 11 ms / единичен шок
Устойчивост на вибрации	EN 60068-2-6	2 Земно притегляне 10...150 Hz



RFID UHF компактно устройство

DTRUHFA HLRWIOUS04

Електрическа защита	EN 61010-2-201	електрическо захранване само чрез схеми PELV
UL одобрение	Ta	-20...60 °C
	Enclosure type	Type 1
	Захранване	Limited Voltage/Current
	Файл номер UL	E205959


Механични данни		
Тегло	[g]	635,8
Размери	[mm]	120 x 50 x 113
Материал		PBT; PC; неръждаема стомана; алуминий

Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Работа	1 x Светодиод, зелен
	tag комуникация	4 x LED дисплей, жълт брой тагове в полето

Забележки		
Единица на опаковката		1 брой

Електрическо свързване

Конектор: 1 x M12; кодиране: A



- 1 Захранване на сензора L+
- 2 не се използва
- 3 Захранване на сензора L-
- 4 IO-Link
- 5 не се използва