




Разделителна кутия

ZDO6H05DMSS0015H15



Приложение		
Система	Без силикон; Без халоген; контакти със златно покритие; Заварачни приложения	
Без силикон	да	
Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	10...30 DC; (cULus - Необходим източник клас 2)
Клас на защита		II
Макс. токово натоварване за модул / слот	[A]	4
Макс. токово натоварване общо	[A]	12
Изходи		
Електрическо изпълнение		PNP
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...80
Температура на околната среда (придвижване)	[°C]	-5...60



Разделителна кутия

ZDO6H05DMSS0015H15

Защита	IP 67; IP 68
--------	--------------

Механични данни

Тегло [g]	1898
Размери [mm]	22 x 54 x 100
Материал	РА
Формиран корпусен материал	РА
Брой разпределителни кутии за портове	6
Вид на конектора	M12
Заварачни приложения	да
Заварачни приложения	Радиус на огъване за гъвкави приложения мин. 10 x диаметър на кабела
	Цикли на огъване > 2 Mio.

Дисплей / работни елементи

Дисплей	Статус на превключване	12 x Светодиод, жълт
	Работа	1 x Светодиод, зелен

Акcesoари

Доставени артикули	Предпазни капачки: 2
	етикети: 6

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване

Кабел: 15 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 8,8 mm; 12 x 0,34 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)

Електрическо свързване - прорез

Конектор: 6 x M12; кодиране: А; Формовано тяло: РА; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,8...1,5 Nm



Разделителна кутия

ZDO6H05DMSS0015H15

Връзка



	Цвета на проводниците :
BN =	кафяв
BU =	син
GN =	зелен
GY =	сив
PK =	розов
RD =	червен
WH =	бял
YE =	жълт