
EBC070

Разделителна кутия

ZDO8F039MSS0002H10



Приложение		
Система		Без халоген; контакти със златно покритие; Заварачни приложения
Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	10...30 DC; (cULus - Необходим източник клас 2)
Клас на защита		III
Макс. токово натоварване за модул / слот	[A]	2
Макс. токово натоварване общо	[A]	6
Изходи		
Електрическо изпълнение		PNP
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...80

EBC070

Разделителна кутия

ZDO8F039MSS0002H10


Температура на околната среда (придвижване) [°C]			-5...60
Защита			IP 65; IP 67; IP 68
Механични данни			
Тегло [g]			282,7
Материал			PBT-GF20; месинг с никелово покритие
Формиран корпусен материал			PBT-GF 20 / месинг, с никелово покритие
Брой разпределителни кутии за портове			8
Вид на конектора			M8
Заварачни приложения			да
Заварачни приложения		Радиус на огъване за гъвкави приложения	мин. 10 x диаметър на кабела
		Скорост на движение	макс. 3.3 m/s за хоризонтално движение с дължина 5 m и макс. ускорение 5 m/s²
		Цикли на огъване	> 5 Mio.
		Натоварване на усукване	± 180 °/m
Дисплеи / работни елементи			
Дисплей		Статус на превключване	8 x Светодиод, жълт
		Работа	1 x Светодиод, зелен
Аксесоари			
Аксесоари (като опция)			Адаптер за DIN шина:, E73007
			Предпазна капачка: M8, E73005
Забележки			
Единица на опаковката			1 брой

Електрическо свързване

Кабел: 2 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 7,4 mm; 8 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 2 x 0,75 mm² (21 x Ø 0,2 mm)

Електрическо свързване - прорез

Конектор: 8 x M8; кодиране: A; Формовано тяло: PBT-GF 20 / месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие




EBC070

Разделителна кутия

ZDO8F039MSS0002H10

Връзка



	Цветове на проводниците :
BK =	черен
BN =	кафяв
BU =	син
GN =	зелен
GY =	сив
PK =	розов
RD =	червен
VT =	лилав
WH =	бял
YE =	жълт