


DV1002



LED лента RGBW

LED-Stripe-RGBW-500mm-IP68



Приложение

Приложение

сигнал за замърсяване или неправилно регулиране

Електрически показатели

Работно напрежение	[V]	21,4...26,4 DC
Номинално напрежение DC	[V]	24; (съгл. SELV/PELV)
Консумация на ток	[mA]	800
Цветна температура	[K]	4000
Светлинен поток	[lm]	червен: 101,2; зелен: 188,8; син: 37; бял: 285,2
Бележка за светлинния поток	[lm]	индикациите за светлинен поток се отнасят до един метър LED лента
Тип. живот	[h]	30000

Входове

Входна верига на цифрови входове

24 V PNP

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-20...45
Макс. относителна влажност на въздуха	[%]	90
Макс. височина над морското равнище	[m]	4000
Защита		IP 68
Степен на замърсяване		2

Тестове / одобрения

Одобрение

IEC 62471; IEC 62031

Механични данни

Тегло	[g]	72,4
Размери	[mm]	515 x 14,2 x 4,5
Материал		TPU



LED лента RGBW

LED-Stripe-RGBW-500mm-IP68

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	сигнал за замърсяване или неправилно регулиране	Светодиод, многоцветен RGB
	монтажна светлина	Светодиод, бял


Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване

Кабел: 0,3 m

Конектор: M12; кодиране: A



1	+ червен
2	+ зелен
3	GND
4	+ бял
5	+ син

диаграми и графики

