


DV1004



LED лента RGBW

LED-Stripe-RGBW-1000mm-IP68



Приложение		
Приложение	сигнал за замърсяване или неправилно регулиране	
Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	21,6...26,4 DC
Номинално напрежение DC	[V]	24; (съгл. SELV/PELV)
Консумация на ток	[mA]	1600
Цветна температура	[K]	4000
Светлинен поток	[lm]	червен: 101,2; зелен: 188,8; син: 37; бял: 285,2
Бележка за светлинния поток	[lm]	индикациите за светлинен поток се отнасят до един метър LED лента
Тип. живот	[h]	30000
Входове		
Входна верига на цифрови входове	24 V PNP	
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-20...45
Макс. относителна влажност на въздуха	[%]	90
Макс. височина над морското равнище	[m]	4000
Защита	IP 68	
Степен на замърсяване	2	
Тестове / одобрения		
Одобрение	IEC 62471; IEC 62031	
Механични данни		
Тегло	[g]	123,8
Размери	[mm]	1015 x 14,2 x 4,5



LED лента RGBW

LED-Stripe-RGBW-1000mm-IP68

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	сигнал за замърсяване или неправилно регулиране	Светодиод, многоцветен RGB
	монтажна светлина	Светодиод, бял


Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване

Кабел: 0,3 m

Конектор: M12; кодиране: A



- | | |
|---|----------|
| 1 | + червен |
| 2 | + зелен |
| 3 | GND |
| 4 | + бял |
| 5 | + син |

диаграми и графики

