




Разделителна кутия

ZDOAF03BMSS0010H12



Приложение	
Система	Без халоген; контакти със златно покритие; Заварачни приложения
Електрически показатели	
Работно напрежение [V]	10...30 DC
Клас на защита	III
Макс. токово натоварване за модул / слот [A]	2
Макс. токово натоварване общо [A]	6
Изходи	
Електрическо изпълнение	PNP



Разделителна кутия


ZDOAF03BMSS0010H12

Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...80
Температура на околната среда (придвижване)	[°C]	-5...60
Защита		IP 65; IP 67; IP 68
Механични данни		
Тегло	[g]	969,5
Материал		PBT-GF20; месинг с никелово покритие
Формиран корпусен материал		PBT-GF 20 / месинг, с никелово покритие
Брой разпределителни кутии за портове		10
Вид на конектора		M8
Заварачни приложения		да
Заварачни приложения	Радиус на огъване за гъвкави приложения	мин. 10 x диаметър на кабела
	Скорост на движение	макс. 3.3 m/s за хоризонтално движение с дължина 5 m и макс. ускорение 5 m/s²
	Цикли на огъване	> 5 Mio.
	Натоварване на усукване	± 180 °/m
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Статус на превключване	10 x Светодиод, жълт
	Работа	1 x Светодиод, зелен
Акcesoари		
Акcesoари (като опция)	Предпазна капачка: 2 x M8, E73005	
	етикети: 11	
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой
Електрическо свързване		
Кабел: 10 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 7,6 mm; 10 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 2 x 0,75 mm² (21 x Ø 0,2 mm)		
Електрическо свързване - Конектор		
Конектор: 1 x M8; кодиране: A; Формовано тяло: PBT-GF 20 / месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие		
		

Разделителна кутия

ZDOAF03BMSS0010H12

Връзка



Цветовете на проводниците :

BK =	черен
BN =	кафяв
BU =	син
GN =	зелен
GY =	сив
PK =	розов
RD =	червен
VT =	лилав
WH =	бял
YE =	жълт