




Y-сплитер

ZDO2H030VAS0000-00STGH040VAS



Приложение		
Система	Без силикон; контакти със златно покритие	
Без силикон	да	
Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	< 250 AC / < 300 DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)
Клас на защита		II
Макс. токово натоварване за модул / слот	[A]	4
Макс. токово натоварване общо	[A]	4
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...100
Забележка за температурата на околната среда		cULus: ...65 °C
Температура на съхранение	[°C]	-25...55
Съхранение на влажно	[%]	10...100
Други климатични условия за съхранение според посочения клас		1K22/ DIN 60721-3-1
Защита		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Тестове / одобрения		
UL одобрение	Захранване	Class 2
	Файл номер UL	E191684



Y-сплитер


ZDO2H030VAS0000-00STGH040VAS

Механични данни		
Тегло	[g]	33
Материал	корпус: PA Без халоген; уплътнение: EPDM	
Формиран корпусен материал	PA, Без халоген	
Материал на гайката	неръждаема стомана (1.4404 / 316L)	
Забележки		
Единица на опаковката	1 брой	
Електрическо свързване - щекер		



Електрическо свързване

Връзка




връзка с IEC 61076-2-101



Y-сплитер

ZDO2H030VAS0000-00STGH040VAS

Електрическо свързване - Конектор



Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 2 x M12; Формовано тяло: PA, Без халоген; Заклучване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,5 Nm

Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x M12; Формовано тяло: PA, Без халоген; Заклучване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,2 Nm