



Y-сплитер

ZDO2H050VAS0000-00STGH050VAS



Приложение		
Система	Без силикон; контакти със златно покритие	
Без силикон	да	
Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	< 60 AC/DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)
Клас на защита		II
Макс. токово натоварване за модул / слот	[A]	4
Макс. токово натоварване общо	[A]	4
Обща текуща оценка (UL)	[A]	3
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...100
Забележка за температурата на околната среда		cULus: ...65 °C
Температура на съхранение	[°C]	-25...55
Съхранение на влажно	[%]	10...100
Други климатични условия за съхранение според посочения клас		1K22/ DIN 60721-3-1
Защита		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Тестове / одобрения		
UL одобрение	Захранване	Class 2
	Файл номер UL	E191684



Y-сплитер

ZDO2H050VAS0000-00STGH050VAS

Механични данни


Тегло	[g]	34,1
Материал	корпус: PA Без халоген; уплътнение: EPDM	
Формиран корпусен материал	PA, Без халоген	
Материал на гайката	неръждаема стомана (1.4404 / 316L)	

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------


Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 2 x M12; кодиране: A; Формовано тяло: PA, Без халоген; Заклучване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L);
Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,5 Nm



Електрическо свързване - щекер


Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Формовано тяло: PA, Без халоген; Заклучване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L);
Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,2 Nm



Y-сплитер

ZDO2H050VAS0000-00STGH050VAS

Връзка



връзка с IEC 61076-2-101