



Сензор за наклон

R360/INCLINOMETER/0,5-4,5




Характеристики на продукта		
Брой измервани оси		1
Ъглов обхват	[°]	± 90
Приложение		
Функционален принцип		статичен
Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	8...30 DC
Консумация на ток	[mA]	< 35
Клас на защита		III
Защита срещу обръщане на полярността		да
Защита срещу обръщане на полярността		да
Входове / изходи		
Брой входове и изходи		Брой аналогови изходи: 1
Изходи		
Изходящ сигнал		аналогов сигнал
Брой аналогови изходи		1
Аналогов напреженов изход	[V]	0,5...4,5
Мин. товарно съпротивление	[Ω]	50000
Защита от претоварване		да
Обхват на измерване / настройка		
Брой измервани оси		1
Ъглов обхват	[°]	± 90



Сензор за наклон

R360/INCLINOMETER/0,5-4,5

Прецизност / отклонения		
Прецизност	[°]	<±7; (the zero point error can be compensated for by adjusting the unit by ± 4°)
Повторяемост	[°]	0,1
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-30...85
Температура на съхранение	[°C]	-30...85
Защита		IP 67
Тестове / одобрения		
MTTF	[Години]	884
Механични данни		
Тегло	[g]	282
Размери	[mm]	40,5 x 40,5 x 52,2
Материал		корпус: PPO
Усилие на затягане	[Nm]	1,8
Положение на монтаж		вертикална
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой
Електрическо свързване		
Кабел: 3,5 m, PUR		
Връзка		



Сензор за наклон

R360/INCLINOMETER/0,5-4,5

диаграми и графики

посока на измерване и монтаж



вертикална монтажна позиция / въртене около оста Z