
EC2060

Сензор за наклон

R360/INCLINOMETER/4-20mA



Характеристики на продукта		
Брой измервани оси		1
Ъглов обхват	[°]	± 20
Приложение		
Функционален принцип		статичен
Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	11...15 DC
Консумация на ток	[mA]	< 35
Клас на защита		III
Защита срещу обръщане на полярността		да
Входове / изходи		
Брой входове и изходи		Брой аналогови изходи: 1
Изходи		
Изходящ сигнал		аналогов сигнал
Брой аналогови изходи		1
Аналогов токов изход	[mA]	4...20
Макс. натоварване	[Ω]	400
Защита от претоварване		да
Обхват на измерване / настройка		
Брой измервани оси		1
Ъглов обхват	[°]	± 20
Прецизност / отклонения		
Прецизност	[°]	<±7; (the zero point error can be compensated for by adjusting the unit by ± 4°)

EC2060

Сензор за наклон

R360/INCLINOMETER/4-20mA

Повторяемост	[°]	0,1
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-30...85
Температура на съхранение	[°C]	-30...85
Защита		IP 67
Тестове / одобрения		
MTTF	[Години]	991
Механични данни		
Тегло	[g]	189,9
Размери	[mm]	40,5 x 40,5 x 52,2
Материал		корпус: PPO
Усилие на затягане	[Nm]	1,8
Положение на монтаж		вертикална
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой
Електрическо свързване		

Кабел: 0,2 m

Конектор: 1 x M12; кодиране: A



1	L+
2	не се използва
3	L-
4	аналогов изход


EC2060

Сензор за наклон

R360/INCLINOMETER/4-20mA

диаграми и графики

Mess- und Montagerichtung



vertikale Einbaulage / Rotation um Z-Achse