




Показване на текущия контур

DISPLAY/4...20mA



Характеристики на продукта			
Корпус		Корпус за панелен монтаж	
Размери [mm]		36 x 72 x 40	
Приложение			
Приложение		скаларен дисплей за сензори с аналогов изход	
Електрически показатели			
Работно напрежение [V]		24 DC; (напрежението се генерира от аналогов сигнал: 4...20 mA; спад на напрежението на сигнала: 5,1 (4,7...5,2 V))	
Входове / изходи			
Брой входове и изходи		Брой аналогови входове: 1	
Входове			
Брой аналогови входове		1	
Аналогов вход (ток) [mA]		4...20	
Аналогов вход		Резолуция [Bit]	12
		Прецизност	0,3 % Грешка при измерването ± 1 Digit
Условия на работа			
Околна температура [°C]		0...60	
Температура на съхранение [°C]		-20...80	
Защита		IP 65; (клеми: IP00)	
Механични данни			
Тегло [g]		106	
Корпус		Корпус за панелен монтаж	



Показване на текущия контур

DISPLAY/4...20mA

Тип на монтажа	прекъсване на панела: 68 x 33 mm; дебелина на стената: макс. 5 mm
Размери [mm]	36 x 72 x 40
Материал	корпус: поликарбонат; уплътнение: EPDM

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	Визуализация на функцията	7-сегментен LED дисплей, червен
		цифра височина 14 mm
		Обхват на дисплея -1999...9999
	Обслужващи елементи	3 бутони

Електрическо свързване

щепселни винтови клеми: ...2,5 mm²

Връзка

