



Многофункционален дисплей за наблюдение на аналогови стандартни сигнали

DISPLAY/AX460/PNP OUT/AC/DC



прекъсване на панела 91 x 43 mm



Характеристики на продукта

Размери [mm] 48 x 112 x 116

Приложение

Приложение показване и наблюдение на аналогови сигнали; например сензори за налягане, температурни датчици или сензори за потока

Електрически показатели

Честота AC [Hz] 50...60
 Работно напрежение [V] 115...230 AC / 18...30 DC
 Консумация на ток [mA] 100

Входове / изходи

Брой входове и изходи Брой аналогови входове: 2; Брой цифрови изходи: 4

Входове

Брой аналогови входове 2; (Spannungs- oder Stromeingang)
 Аналогов вход (ток) [mA] 0...20
 Аналогов вход (напрежение) [V] -10...10
 Резолуция на аналогов вход 16 bit
 Прецизен аналогов вход [%] 0,1

Изходи

Брой цифрови изходи 4
 Защита от претоварване да

Условия на работа

Околна температура [°C] -20...60
 Температура на съхранение [°C] -25...70
 Защита IP 65
 Защита на терминали IP 20



Многофункционален дисплей за наблюдение на
аналогови стандартни сигнали

DISPLAY/AX460/PNP OUT/AC/DC

Тестове / одобрения		
EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	EN 61000-6-4	


Механични данни		
Тегло	[g]	350,5
Тип на монтажа		прекъсване на панела: 91 x 43 mm
Размери	[mm]	48 x 112 x 116
Материал		Noryl UL94-V-0

Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	цветен дисплей	напълно графичен LCD дисплей, Сензорен екран

Електрическо свързване

винтови клеми:

Връзка



NC не се използва