


Джъмпер за клапан

R360/DANFOSS PVEH-F/M12



Приложение

Система

Без халоген

Електрически показатели

Работно напрежение [V]

< 250 AC/DC

Клас на защита

II

Макс. токово натоварване
общо [A]

4

Условия на работа

Околна температура [°C]

-25...90

Забележка за
температурата на околната
среда

щекер за клапан: -30 ... 90 °C

M12 конектор: -25 ... 90 °C

Защита

IP 65; (Конектор M12: IP65, IP67, IP68, IP69K)

Механични данни

Тегло [g]

82

Формиран корпусен
материал

PA-GF, Без халоген / TPU, Без халоген

Материал на гайката

стомана, цинкован / месинг, с никелово покритие

Уплътнителен материал

NBR / CR

Забележки

Единица на опаковката


1 брой

Джъмпер за клапан

R360/DANFOSS PVEH-F/M12

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x клапан тип A DIN, под ъгъл; Формовано тяло: PA-GF, Без халоген, черен; Заклучване: стомана, поцинкован; уплътнение: NBR / CR; Контакти: месинг; Усилие на затягане: 0,5...0,6 Nm




- | | |
|----|-----------|
| 1. | 24 V DC |
| 2. | PWM IN |
| 3. | Error OUT |
| | FE |

Електрическо свързване - Кабел

Кабел: 0,24 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Връзка



Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: TPU, Без халоген, оранжев; Заклучване: месинг, с никелово покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,5 Nm



- | | |
|----|-----------|
| 1. | 24 V DC |
| 2. | Error OUT |
| 3. | GND |
| 4. | PWM IN |