


# E3M153



## Свързващ кабел

CONNECTION CABLE M12 16M



### Приложение

|         |                                                 |
|---------|-------------------------------------------------|
| Система | ширмован кабел; Заварачни приложения            |
| Дизайн  | за 3D мобилен сензор с аналогов видео изход PAL |

### Електрически показатели

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Работно напрежение [V] | < 25 AC / < 60 DC |
| Клас на защита         | III               |

### Условия на работа

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Околна температура [°C] | -40...80      |
| Защита                  | IP 67; IP 69K |

### Механични данни

|                      |                                                                                    |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Тегло [g]            | 806,2                                                                              |
| Материал             | корпус: PUR; уплътнение: FKM; Контактни пинове: CuSn6 Никелирани и покрити с калай |
| Материал на гайката  | неръждаема стомана (1.4305 / 303)                                                  |
| Заварачни приложения | да                                                                                 |
| Заварачни приложения | Радиус на огъване при неподвижен монтаж $\geq 60$ mm                               |

### Забележки


|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Единица на опаковката | 1 брой |
|-----------------------|--------|

## Свързващ кабел

CONNECTION CABLE M12 16M

### Електрическо свързване - щекер


Конектор: 1 x M12, под ъгъл; кодиране: A; Заклучване: неръждаема стомана (1.4305 / 303)



### Електрическо свързване

Кабел: 16 m, черен, Ø 6 mm, ширмован; 3 x 0,25 mm<sup>2</sup>

### Връзка



- |    |                         |
|----|-------------------------|
| 1: | екран                   |
| 2: | не се използва          |
| 3: | коаксиален екран        |
| 4: | Ядро с коаксиален кабел |
| 5: | не се използва          |

### Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Заклучване: неръждаема стомана (1.4305 / 303)

