


E3M161



Свързващ кабел

VIDEO ADAPTER CABLE M12 M16



Приложение

Система	ширмован кабел; Заварачни приложения
Дизайн	за 3D мобилен сензор с аналогов видео изход PAL

Електрически показатели

Работно напрежение	[V]	< 25 AC / < 60 DC
--------------------	-----	-------------------

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-40...80
Температура на околната среда (придвижване)	[°C]	-10...70
Защита		IP 67; IP 69K

Механични данни

Тегло	[g]	92,2
Материал		PUR черен; уплътнителен пръстен: FKM; Контактни пинове: CuSn6 Никелирани и покрити с калай
Формиран корпусен материал		PUR
Материал на гайката		неръждаема стомана (1.4305 / 303)
Заварачни приложения		да
Заварачни приложения	Радиус на огъване при неподвижен монтаж	≥ 60 mm

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------


Свързващ кабел

VIDEO ADAPTER CABLE M12 M16

Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x M12, под ъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: PUR; Заклучване: неръждаема стомана (1.4305 / 303);


Екраниран кабел за свързване: свързан към екрана



Електрическо свързване

Кабел: 1 m, PUR, черен, Ø 6 mm, ширмован; 2 x 0,25 mm²

Връзка



Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x M16, прав; кодиране: A; Формовано тяло: PUR; Заклучване: неръждаема стомана (1.4305 / 303); Екраниран

кабел за свързване: свързан към екрана

