

E10562




Свързващ кабел

VDOAH042MSS0001F03STGH040MSS

Артикулят не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: E10633

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Електрически показатели

Работно напрежение [V] 10...30 DC

Изходи

Електрическо изпълнение PNP

Условия на работа

Околна температура [°C] -20...70

Защита IP 67

Механични данни

Материал PA 6.6

Формиран корпусен материал PA 6.6

Материал на гайката алуминий, черен, анодизиран

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
	Работа	1 x Светодиод, зелен

Забележки

Единица на опаковката 1 брой

Свързващ кабел

VDOAH042MSS0001F03STGH040MSS

Електрическо свързване - щекер


Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: PA 6.6; Заклучване: алуминий, черен, анодизиран



Електрическо свързване

Кабел: 1 m, PVC, оранжев; с кръстосана връзка; 3 x 0,34 mm²

Връзка



Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, под ъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: PA 6.6; Заклучване: алуминий, черен, анодизиран

