


Свързващ кабел

VDOAH040ALS0002E03STGH040ALS

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



Електрически показатели

Работно напрежение	[V]	10...30 DC
--------------------	-----	------------

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-20...70
--------------------	------	----------

Защита	IP 67
--------	-------

Механични данни

Материал	РА 6.6
----------	--------

Формиран корпусен материал	РА 6.6
----------------------------	--------

Материал на гайката	цинкова отливка, с никелово покритие
---------------------	--------------------------------------

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: А; Формовано тяло: РА 6.6; Заклучване: цинкова отливка, с никелово покритие



E10631



Свързващ кабел

VDOAH040ALS0002E03STGH040ALS

Електрическо свързване

Кабел: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm²

Връзка



Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, под ъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: PA 6.6; Заклучване: цинкова отливка, с никелово покритие

