


Свързващ кабел

VDOAH040ZDS0005A04STGH040ZDS

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



Електрически показатели

Работно напрежение	[V]	< 250 AC/DC
--------------------	-----	-------------

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-25...90
Защита		IP 68

Механични данни

Материал	PUR
Формиран корпусен материал	PUR
Материал на гайката	ZnAl / Ni

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: PUR; Заклучване: ZnAl / Ni





Свързващ кабел

VDOAH040ZDS0005A04STGH040ZDS

Електрическо свързване

Кабел: 5 m, PUR / PVC, черен; 4 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Връзка



Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, под ъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: PUR; Заклучване: ZnAl / Ni

