


E10200



Свързващ кабел с конектор

ADOAA030MSS0005E03



Приложение

Система	Заварачни приложения
---------	----------------------

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	< 250 AC/DC
Макс. токово натоварване общо [A]	4; (40° C)

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...85
Защита	IP 67

Тестове / одобрения

UL одобрение	Ta	< 75 °C
	Файл номер UL	E191684

Механични данни

Тегло	[g]	197,8	
Размери	[mm]	26 x 14,5 x 38,5	
Материал		TPU черен	
Формиран корпусен материал		TPU	
Материал на гайката		месинг, с никелово покритие	
Заварачни приложения		да	
Заварачни приложения		Радиус на огъване за гъвкави приложения	мин. 10 x диаметър на кабела
		Скорост на движение	макс. 3.3 m/s за хоризонтално движение с дължина 5 m и макс. ускорение 5 m/s²
		Цикли на огъване	> 2 Mio.
		Натоварване на усукване	± 180 °/m

E10200



Свързващ кабел с конектор

ADOAA030MSS0005E03

Забележки

Единица на опаковката

1 брой

Електрическо свързване


Кабел: 5 m, PVC, жълт, Ø 5,2 mm; 3 x (42 x Ø 0,1 mm) / AWG 22

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x 1/2", под ъгъл; кодиране: C; Формовано тяло: TPU; Заклучване: месинг, с никелово покритие



Връзка



GN =

RD/BK =

RD/WH =

Цвета на проводниците :

зелен

червена / черна

червено / бяло