

Свързващ кабел с конектор

ADOGH040MSS0005A02

Артикулет не се предлага вече - запис в архива



Електрически показатели

Работно напрежение	[V]	< 250 AC / < 300 DC
--------------------	-----	---------------------

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-25...90
--------------------	------	----------

Защита	IP 67
--------	-------

Механични данни

Размери	[mm]	15 x 15 x 43
---------	------	--------------

Материал	TPU
----------	-----

Формиран корпусен материал	TPU
----------------------------	-----

Материал на гайката	месинг, с никелово покритие
---------------------	-----------------------------

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

E10215



Свързващ кабел с конектор

ADOGH040MSS0005A02

Електрическо свързване


Кабел: 5 m, PUR / PVC, оранжев, Ø 5 mm; 2 x 0,34 mm²

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Заклучване: месинг, с никелово покритие; Усилие на затягане: 0,5 Nm



Връзка



ВК = Черен
WH = бял

Цветовете на проводниците :