


## Свързващ кабел

VDOAH040MSS00,3H04STGH040MSS

Артикулят не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: EVC015

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



## Приложение

|             |                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| Система     | Без силикон; Без халоген; контакти със златно покритие |
| Без силикон | да                                                     |

## Електрически показатели

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Работно напрежение [V]            | < 250 AC / < 300 DC |
| Макс. токово натоварване общо [A] | 3                   |

## Условия на работа

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Околна температура [°C] | -25...85 |
| Защита                  | IP 68    |

## Механични данни

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Материал                   | PUR                         |
| Формиран корпусен материал | PUR                         |
| Материал на гайката        | месинг, с никелово покритие |

## Забележки

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Единица на опаковката | 1 брой |
|-----------------------|--------|



## Свързващ кабел

VDOAH040MSS00,3H04STGH040MSS

### Електрическо свързване - щекер


Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: PUR; Заклучване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,7...0,9 Nm



### Електрическо свързване

Кабел: 0,3 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Връзка



### Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, под ъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: PUR; Заклучване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,7...0,9 Nm

