


Разделителна кутия

ProcessLine SB V4A 10m



Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...36 DC
Клас на защита	III
Макс. токово натоварване за модул / слот [A]	4
Макс. токово натоварване общо [A]	6

Изходи

Електрическо изпълнение	PNP
-------------------------	-----

Условия на работа

Околна температура [°C]	-5...70
-------------------------	---------



Разделителна кутия

ProcessLine SB V4A 10m

Защита	IP 69K; (За да се гарантира степента на защита, неизползваните гнезда трябва да бъдат покрити с предоставените защитни капачки.; Усилие на затягане: 1,3 Nm +/- 0,1 Nm)
--------	---

Тестове / одобрения

MTTF	[Години]	2487
------	----------	------

Механични данни

Тегло	[g]	2785,5
Размери	[mm]	Ø 137,3 / L = 72
Материал	резбована букса: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); Светодиод-Fenster: PC; О-пръстен: EPDM; Предпазна капачка: PP	
Формиран корпусен материал	неръждаема стомана	
Брой разпределителни кутии за портове	8	
Вид на конектора	M12	

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	Статус на превключване	16 x Светодиод, жълт
	Работа	1 x Светодиод, зелен

Акcesoари

Доставени артикули	Предпазни капачки: M12
--------------------	------------------------

Забележки


Забележки	външно захранване съгласно PELV
Единица на опаковката	1 брой

Електрическо свързване

Кабел: 10 m, PUR / PVC, черен, Ø 11 mm; 3 x 0,75 mm ² + 16 x 0,34 mm ²
--

Електрическо свързване - прорез


Конектор: 8 x M12; кодиране: A; Формовано тяло: неръждаема стомана



Разделителна кутия

ProcessLine SB V4A 10m

Връзка



Цветовете на проводниците :

BK =	черен
BN =	кафяв
BU =	син
GN =	зелен
GY =	сив
PK =	розов
RD =	червен
VT =	лилав
WH =	бял
YE =	жълт

E11775

Разделителна кутия

ProcessLine SB V4A 10m

