


Производствена линия за цилиндрични сензори

CLAMP FOR CLEAN LINE CYL D12



Приложение

Дизайн

за типове МКТ

Условия на работа

Околна температура

[°C]

0...50

Механични данни

Тегло

[g]

7,7

Материал

монтажна скоба: POM; фиксиране: алуминий; винт: неръждаема стомана

Диаметър на буталото

[mm]

12

Акcesoари

Доставени артикули

винтове на конекторната глава: 1 x SW2,5

Забележки

Единица на опаковката

1 брой

диаграми и графики

Инсталация

