


E11974



Свързващ кабел

cable Plus and Minus crossed



Приложение

Система	Без силикон; Без халоген; контакти със златно покритие
Дизайн	за сензори, програмируеми чрез окабеляване, за да промените полярността на захранващото напрежение на крачета 1 и 3
Без силикон	да

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	< 250 AC / < 300 DC
Макс. токово натоварване общо [A]	3

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...85
Защита	IP 68

Механични данни

Тегло [g]	39,7
Материал	PUR
Формиран корпусен материал	PUR
Материал на гайката	месинг, с никелово покритие

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Свързващ кабел


cable Plus and Minus crossed

Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: PUR; Заклучване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,7...0,9 Nm

**Електрическо свързване**

Кабел: 0,3 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Връзка**Електрическо свързване - Конектор**

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: PUR; Заклучване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,7...0,9 Nm

