




Кабелен адаптер

EDOGH040ZDS00,5E04 (PG9)



1 О-пръстен



Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	< 250 AC/DC
Макс. токово натоварване общо	[A]	4
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...85
Защита		IP 68
Механични данни		
Тегло	[g]	22,8
Монтажна резба		PG 9
Материал		цинкова отливка
Формиран корпусен материал		цинкова отливка
Акcesoари		
Доставени артикули		Гайка: 1 x PG9
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой

E11067



Кабелен адаптер

EDOGH040ZDS00,5E04 (PG9)

Електрическо свързване

Кабел: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm²

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: цинкова отливка



Връзка



Цветовете на проводниците :

BK =	черен
BN =	кафяв
BU =	син
WH =	бял