


Свързващ кабел с конектор

ADOAO140MSS0005H10

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



Приложение

Система	Без силикон; Без халоген; Заварачни приложения
Без силикон	да

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	< 30 DC
Макс. токово натоварване общо [A]	3

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...80
Защита	IP 67

Механични данни

Тегло [g]	579
Размери [mm]	45 x 20 x 47
Материал	PUR
Формиран корпусен материал	PUR
Материал на гайката	месинг, с никелово покритие
Заварачни приложения	да
Заварачни приложения	Радиус на огъване за гъвкави приложения
Скорост на движение	мин. 12,5 x диаметър на кабела
Натоварване на усукване	макс. 3.3 m/s за хоризонтално движение с дължина 5 m и макс. ускорение 5 m/s ²
	± 180 °/m



Свързващ кабел с конектор

ADOAO140MSS0005H10

Забележки

Единица на опаковката


1 брой

Електрическо свързване

Кабел: 5 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 9,2 mm; 8 x 0,34 mm² + 2 x 0,75 mm²

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M16, под ъгъл; Формовано тяло: PUR; Заклучване: месинг, с никелово покритие



Връзка

A	BN
C	WH/GN
E	GY/PK
J	GN
L	BU
N	GN/BN
O	RD/BU
P	WH
S	GY
T	YE

U:	не се използва
R:	не се използва
G:	не се използва
M:	не се използва
	Цвета на проводниците :
BN =	кафяв
BU =	син
GN =	зелен
GY =	сив
PK =	розов
RD =	червен
WH =	бял
YE =	жълт