


Свързващ кабел

ADOGH050MSS00,3K05STGK120MSS

Артикулет не се предлага вече - запис в архива



Приложение

Система

контакти със златно покритие; ширмован кабел

Електрически показатели

Работно напрежение

[V]

< 30 AC / < 36 DC

Условия на работа

Околна температура

[°C]

-20...90

Защита

IP 67

Механични данни

Тегло

[g]

110,1

Формиран корпусен материал

месинг, с никелово покритие / TPU

Материал на гайката

месинг, с никелово покритие

Забележки

Единица на опаковката


1 брой

Свързващ кабел


ADOGH050MSS00,3K05STGK120MSS

Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x M23, прав; Формовано тяло: месинг, с никелово покритие; Заклучване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие; Екраниран кабел за свързване: свързан към екрана

**Електрическо свързване**

Кабел: 0,3 m, PUR, черен, Ø 4,8 mm, ширмован; 5 x 0,25 mm²

Връзка**Електрическо свързване - Конектор**

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: TPU, черен; Заклучване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие; Екраниран кабел за свързване: свързан към екрана

