


Свързващ кабел с конектор

ADOGH120ZDS0005H12



Приложение		
Система	Без силикон; Без халоген; контакти със златно покритие; Заварачни приложения	
Без силикон	да	
Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	< 30 AC/DC
Клас на защита		II
Макс. токово натоварване общо	[A]	1,5
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...90
Защита		IP 67
Механични данни		
Тегло	[g]	326
Материал		PUR
Формиран корпусен материал		PUR
Материал на гайката		цинкова отливка
Заварачни приложения		да
Заварачни приложения	Радиус на огъване за гъвкави приложения	мин. 10 x диаметър на кабела
	Скорост на движение	макс. 3.3 m/s за хоризонтално движение с дължина 5 m и макс. ускорение 5 m/s²
	Цикли на огъване	> 5 Mio.
Забележки		
Единица на опаковката	1 брой	



Свързващ кабел с конектор


ADOGH120ZDS0005H12

Електрическо свързване

Кабел: 5 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 6,6 mm; 12 x 0,25 mm²

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, прав; Формовано тяло: PUR; Заклучване: цинкова отливка; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,7...0,9 Nm



Връзка

1	BN
2	BU
3	WH
4	GN
5	PK
6	YE
7	BK
8	GY
9	RD
10	VT
11	GY/PK
12	RD/BU

	Цвета на проводниците :
BK =	черен
BN =	кафяв
BU =	син
GN =	зелен
GY =	сив
GY/PK =	сиво / розово
PK =	розов
RD =	червен
VT =	лилав
WH =	бял
YE =	жълт
RD/BU =	червен / син